



Spremnik stlačenog zraka VZS-20-B

Broj artikla: 192161

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Volumen	20 l
Položaj ugradnje	Ispust kondenzata prema dolje
Odgovara normi	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Pogonski tlak	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,775 ... 232 psi
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-jednostavni spremnici-smjernica
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-::-] Dušik
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okoline	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment, priključni navoj	130 Nm
Maks. pritezni moment, ispust kondenzata	27 Nm
Težina proizvoda	9.000 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak ispusta kondenzata	G3/8
Pneumatski priključak	G1
Material of air reservoir	Čelik obložen prahom