

Regulator tlaka

LR-1/2-D-7-DI-MAXI


Broj artikla: 192358

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

direktno upravljani regulator, radni tlak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | direktno upravljani membranski regulacioni ventil |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Pogonski tlak | 1 ... 16 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 7 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni nazivni protok | 7.300 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 1.400 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/2 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material of connecting plate | Cinkov tlačni lijev |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material membrane | NBR |