


Regulator filtra LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI

Broj dijela: 192377

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serija	D.
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	5 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Regulator filtra bez manometra
Maksimalna količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Indikator tlaka	G1/4, pripremljeno
Radni tlak	1 bar...16 bar
Raspon regulacije tlaka	0.5 bar...12 bar
Maks. histereza tlaka	0.4 bar
Normalni nazivni protok	5800 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1600 g
Vrsta montaže	Instalacija linije
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijevani cink
Materijalna školjka	PC