

# Pripremna grupa FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A

Broj artikla: 192425



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 5 µm, s metalnom zaštitnom košarom. S automatskim ispuštom kondenzata. Bez manometra. S direktno upravljanim regulatorom tlaka.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



## Tehnički podaci

| Svojstvo                  | Vrijednost   |
|---------------------------|--|
| Veličina                  | Maxi   |
| Serija                    | D  |
| Osiguranje aktiviranja    | Okretni gumb s blokadom  |
| Položaj ugradnje          | okomito +/- 5°   |
| Ispust kondenzata         | potpuno automatski   |
| Konstruktivna struktura   | Filter-regulator bez manometra<br>Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Finoća filtra             | 5 µm   |
| Zaštita od ljuštenja      | Metalna zaštitna košara  |
| Pokaz tlaka               | Priprema za G1/4   |
| Pogonski tlak             | 2 ... 12 bar   |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar   |
| Maks. tlačna histereza    | 0,4 bar  |
| Normalni nazivni protok   | 3.000 l/min  |
| Pogonski medij            | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]                              |
| Temperatura medija        | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline       | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda          | 2.600 g  |
| Vrsta pričvršćenja        | Ugradnja vodova  |
| Pneumatski priključak 1   | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2   | G1/2   |
| Material housing          | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl             | PC   |