

Pripremna grupa FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Broj artikla: 192437



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija filtra, regulatora tlaka, zauljivača, filter 5 µm, s metalnom zaštitnom košarom. S automatskim ispuštom kondenzata. Bez manometra. S direktno upravljanim regulatorom tlaka.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------|--|
| Veličina | Maxi |
| Serija | D |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Ispust kondenzata | potpuno automatski |
| Konstruktivna struktura | Filter-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zauljivač maglom |
| Maks. količina kondenzata | 43 cm ³ |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Zaštita od ljuštenja | Metalna zaštitna košara |
| Pokaz tlaka | Priprema za G1/4 |
| Pogonski tlak | 2 ... 12 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,4 bar |
| Normalni nazivni protok | 3.800 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 2.600 g |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Pneumatski priključak 1 | G1 |
| Pneumatski priključak 2 | G1 |
| Material housing | Cinkov tlačni lijev |
| Material bowl | PC |