

Utičnica MSSD-C-S-M16

Broj dijela: 192748

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	10
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	4-polni Utičnica Obrazac A
Promjer kabela	5.5 mm...8 mm
Nazivni presjek vodiča	0.5 mm ² ...1 mm ²
Klasa zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-25 °C...90 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno