

Regulator tlaka LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U


Broj artikla: 192752

FESTO

s manometrom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	NPT1/16-27
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Ulazni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PBT ojačan
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	51 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed