

Utični priključak QS-1/16-3/16-U

Broj artikla: 192803

FESTO

Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 2,9 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Oplaštenje |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Veličina pakiranja | 1 |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Pogonski medij | filtrirani komprimirani zrak Vakuum |
| Klasa korozije otpornosti KBK | 1 |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Težina proizvoda | 3,5 g |
| Pneumatski priključak | NPT1/16-27 za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/16" |
| Boja, prsten za otpuštanje | sivo |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed poniklano |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | NBR |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući |