

Zaustavni element YSRWJ-5-8-A

Broj dijela: 192968

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	5
Hod	8 mm
Prigušenje	samopodešavajući meka karakteristika
Položaj montaže	po želji
Fino podešavanje	0.03 mm
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Maksimalna brzina udarca	2 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	jednoradni potiskujući
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Duljina prigušenja	8 mm
Maksimalna sila udarca	200 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	1 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	10000 J
Maksimalna rezidualna energija	0.01 J
Obnavljanje snage	1 N
Težina proizvoda	45 g
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik