


# L utični priključak QSL-F-G1/8-8

Broj artikla: 193420

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom



## Tehnički podaci

| Svojstvo  | Vrijednost                                      |
|---|---|
| Veličina  | Standard  |
| Nazivni promjer                                   | 3,8 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu                 | Brtveni prsten                                  |
| Konstruktivna struktura                           | Protutaktni princip                             |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja   | -0,95 ... 16 bar                                |
| Pogonski medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja               | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                    | 3   |
| Sigurnost za prehrambene artikle                  | prema deklaraciji proizvođača                   |
| Temperatura okoline                               | 0 ... 150 °C                                    |
| Dozvola   | Germanischer Lloyd                              |
| Maks. pritezni moment                             | 10 Nm   |
| Težina proizvoda                                  | 20 g  |
| Pneumatski priključak 1                           | G1/8  |
| Pneumatski priključak 2                           | za savitljivu cijev vanjskog promjera 8 mm      |
| Materijal - napomena                              | RoHS sukladno                                   |
| Informacija o materijalu, kućište                 | Mjed<br>kromirano i poniklano                   |
| Informacija o materijalu, brtva navoja            | FPM   |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | FPM   |