

L utični priključak QSL-F-G1/2-10

Broj artikla: 193426

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	9 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Sigurnost za prehrambene artikle	prema deklaraciji proizvođača
Temperatura okoline	0 ... 150 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	40 Nm
Težina proizvoda	66 g
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 10 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed kromirano i poniklano
Informacija o materijalu, brtva navoja	FPM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	FPM