


T utični priključak QST-F-G1/8-6

Broj artikla: 193429

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Veličina | Standard |
| Nazivni promjer | 3,8 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Konstruktivna struktura | Protutaktni princip |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 16 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 3 |
| Sigurnost za prehrambene artikle | prema deklaraciji proizvođača |
| Temperatura okoline | 0 ... 150 °C |
| Dozvola | Germanischer Lloyd |
| Maks. pritezni moment | 10 Nm |
| Težina proizvoda | 22 g |
| Pneumatski priključak 1 | G1/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za savitljivu cijev vanjskog promjera 6 mm |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | Mjed kromirano i poniklano |
| Informacija o materijalu, brtva navoja | FPM |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi | FPM |