



Vakuumska usisna sapnica VN-05-L-T3-PQ2-VA4-RQ2

Broj artikla: 193599

FESTO

Standard, visoki volumen usisne struje, širina 14 mm, T-oblik s utičnim priključkom. Vakuumski priključak vanjskim navojem.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer, Lavalova sapnica	0,45 mm
Mjera rastera	14 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ejektorska karakteristika	visoki usisni volumenski protok Standard
Konstruktivna struktura	T oblik
Pogonski tlak za maksimalno usisno strujanje	5 bar
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Maks. usisno strujanje prema atmosferi	15,7 l/min
Vrijeme opskrbe zrakom kod nazivnog pogonskog tlaka	1,7 s
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	0,5 Nm
Težina proizvoda	24 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom s priborom
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 3	QS-6
Vakuumski priključak	G1/8
Material of connecting thread	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM ojačano
Material transmitter nozzle	Aluminijska legura za gnječenje
Material fitting	Mjed poniklano