


Spojni vod KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B

Broj artikla: 193689

FESTO

visoko fleksibilan,



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Dodatne funkcije	Smanjenje struje držanja
Indikacija sklopnog položaja	LED
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	90 g
Električni priključak	Kutna utičnica / vodič četverokutni oblik / otvoreni kraj 2-polno / 2-žilno
Struktura kabla	2x0,25
Promjer kabla	3,4 mm
Duljina kabla	5 m
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca