

Os vretena DGE-25- -SP


Broj artikla: 193746
Proizvod u napuštanju

FESTO

Elektromehanička linearna osovina sa spiralnim vretenom
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Rezerva hoda	10 mm
Promjer vretena	12 mm
Uspjon vretena	10 mm/U
Vodilica	Kuglično vođenje Vođenje teških tereta
Konstruktivna struktura	Elektromehanička linearna osovina s vretenom
Vrsta motora	Koračni motor Servomotor
Maks. ubrzanje	6 m/s ²
Maks. brzina	0,5 m/s
Točnost ponavljanja	±0,02 mm
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Maks. pogonski moment	0,45 Nm
Maks. radijalna sila na pogonskom vretenu	75 N
Maks. sila posmaka Fx	250 N
Moment tromosti mase, JH po metru hoda	0,121 kgcm ²
Moment tromosti mase, JL po kg korisnog tereta	0,0253 kgcm ²
Konstanta posmaka	10 mm/U
Material of end caps	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material of moment compensator	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material of profile	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material cover tape	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material drive cover	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide slide	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material guide rail	Čelik za valjne ležaje protukorozivno oplášteno
Material spindle nut	Čelik za valjne ležaje
Material spindle	Čelik za valjne ležaje