

Mijeh EB-325-95

Broj artikla: 193788

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	325
Potrebni promjer ugradnje	340 mm
Hod	95 mm
Maks. visina, izvučeno	150 mm
Maks. prekretni kut	15 deg
Maks. devijacija	10 mm
Min. visina ugradnje	51 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak do ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	300 N
Težina proizvoda	4.100 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	NR/BR
Material housing	Čelik pocinčano