

Zakretni pogon DRQ-40-180-PPVJ-A



Broj artikla: 19381

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračnosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 40 |
| Kut prigušivanja | 96 deg |
| Područje namještanja kuta zakretanja obostrano | -4 /+ 5 deg |
| Kut zakretanja | 180 deg |
| Prigušivanje | Pneumatsko prigušivanje, podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 2,3 Hz |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Teorijski zakretni moment kod 6 bara | 9 Nm |
| Dozvoljeni moment tromosti masa | 0,005 kgm ² |
| Težina proizvoda | 3.220 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik za kaljenje |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |