

Zakretni pogon DRQ-63-360-PPVJ-A

Broj artikla: 19388

Proizvod u napuštanju

FESTO

za prepoznavanje pozicije, s podesivim prigušenjem u krajnjem položaju i zupčastim prignonom s kompenzacijom zračenosti.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 63 |
| Kut prigušivanja | 65 deg |
| Područje namještanja kuta zakretanja obostrano | -10 /+11 deg |
| Kut zakretanja | 360 deg |
| Prigušivanje | Pneumatsko prigušivanje, podesivo |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Zupčasta letva / mali zupčanik |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. frekvencija zakretanja kod 6 bara | 0,6 Hz |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Teorijski zakretni moment kod 6 bara | 37 Nm |
| Dozvoljeni moment tromosti masa | 0,04 kgm ² |
| Težina proizvoda | 12.600 g |
| Vrsta pričvršćenja | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G3/8 |
| Informacija o materijalu, pogonsko vratilo | Čelik za kaljenje |
| Informacija o materijalu, brtve | TPE-U(PU) |