


Prigušni ventil GRO-QS-6

Broj artikla: 193973

FESTO

bez nepovratne funkcije.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | Prigušna funkcija |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | QS-6 |
| Element namještanja | Narovašeni vijak |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom s priborom po izboru: |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 245 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 430 l/min |
| Pogonski tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Material housing | PA ojačan |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 22 g |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material seals | NBR |
| Material release ring | POM |
| Material knurled head | PA ojačan |
| Material adjusting screw | visokolegirani čelik |