


CAN-sučelje SPC200-COM-CAN

Broj artikla: 194017

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Potporna konfiguracije	EDS datoteka
Tipična primljena struja, uvlačenje	50 mA
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Težina proizvoda	80 g
Maksimalni volumen adrese za izlaze	8 byte
Maksimalni volumen adrese za ulaze	8 byte
Područje adresiranja Feldbus sučelja	0 ... 63
Izvedba Feldbus sučelja	galvansko razdvajanje Layer 1 prema ISO/DIS 11898 Standardna visoka brzina do 1 Mbit Layer 2 prema CAN specifikaciji V2.0 Device Net Release 2.0 Kod za proizvoda: 9434 Device Type: Comm. Adap. (12d) 125, 250, 500 kBaud
Električni priključak, Feldbus sučelje	Stezna letva 5-polno prema CIA DR-303-1
Mjesto ugradnje	od 3 na više