

# Regulator tlaka

## LRS-3/4-D-7-I-MIDI

Broj artikla: 194657

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

s povećanim povratnim odzračivanjem, s glavom regulatora koja se zatvara, radni tlak do 7 bara.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani membranski regulacioni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s predtlačnom kompenzacijom sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	4.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.250 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material of connecting plate	Cinkov tlačni lijev
Material seals	NBR
Material housing	Cinkov tlačni lijev