

# Precizni regulator tlaka


## LRPS-1/4-4

Broj artikla: 194692

FESTO

bez manometra, s glavom regulatora na zaključavanje.

Kod ovog proizvoda upotrijebiti odgovarajući precizni manometar tip MAP ili FMAP.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 1,2 MPa
Pogonski tlak	1 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,05 ... 4 bar
Maks. tlačna histereza	0,02 bar
Normalni nazivni protok	2.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	410 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij