

# Filter-regulator LFRS-1/2-D-MAXI-A

Broj artikla: 194781

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

sa zapornom regulacionom glavom sa bravicom i manometrom, za nazivni tlak 12 bara, za nezauljeni zrak.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Veličina                            | Maxi                                                               |
| Serija                              | D                                                                  |
| Osiguranje aktiviranja              | Okretni gumb s integriranom bravom                                 |
| Položaj ugradnje                    | okomito +/- 5°                                                     |
| Finoća filtra                       | 40 µm                                                              |
| Ispust kondenzata                   | potpuno automatski                                                 |
| Konstruktivna struktura             | Filter-regulator s manometrom                                      |
| Maks. količina kondenzata           | 80 cm <sup>3</sup>                                                 |
| Zaštita od ljuštenja                | Metalna zaštitna košara                                            |
| Pokaz tlaka                         | s manometrom                                                       |
| Pogonski tlak                       | 2 ... 12 bar                                                       |
| Područje regulacije tlaka           | 0,5 ... 12 bar                                                     |
| Maks. tlačna histereza              | 0,4 bar                                                            |
| Normalni nazivni protok             | 9.400 l/min                                                        |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plinovi |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                  |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 2 - umjerena otpornost na koroziju                                 |
| Temperatura ležaja                  | -10 ... 60 °C                                                      |
| Klasa čistoće zraka na izlazu       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertni plinovi |
| Temperatura medija                  | 5 ... 60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                 | 5 ... 60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                    | 1.470 g                                                            |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s priborom<br>po izboru:                        |
| Pneumatski priključak 1             | G1/2                                                               |
| Pneumatski priključak 2             | G1/2                                                               |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno                                                      |
| Material housing                    | Cinkov tlačni lijev                                                |
| Material bowl                       | PC                                                                 |