

Pripremna grupa FRCS-1/8-D-5M-O-MINI

Broj artikla: 194861

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator tlaka s filtrom, nauljivač,
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	ručno okrećući
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator bez manometra Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	22 cm ³
Finoća filtra	5 μm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Pogonski tlak	1 ... 16 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	600 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	760 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC