

Pripremna grupa FRCS-1/4-D-MIDI-A

FESTO


Broj artikla: 194889

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator tlaka s filtrom, nauljivač,
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Midi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zaujivač maglom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Finoća filtra	40 μm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,2 bar
Normalni nazivni protok	1.500 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	1.680 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC