

# Pripremna grupa FRCS-3/8-D-5M-MIDI-A

FESTO

Broj artikla: 194910

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator tlaka s filtrom, nauljivač,  
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost   |
|-------------------------------------|--|
| Veličina                            | Midi   |
| Serija                              | D  |
| Osiguranje aktiviranja              | Okretni gumb s integriranom bravom   |
| Položaj ugradnje                    | okomito +/- 5°   |
| Ispust kondenzata                   | potpuno automatski   |
| Konstruktivna struktura             | Filtar-regulator s manometrom<br>Proporcionalni standardni zaujivač maglom |
| Maks. količina kondenzata           | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Finoća filtra                       | 5 μm   |
| Zaštita od ljuštenja                | Metalna zaštitna košara  |
| Pokaz tlaka                         | s manometrom   |
| Pogonski tlak                       | 2 ... 12 bar   |
| Područje regulacije tlaka           | 0,5 ... 12 bar   |
| Maks. tlačna histereza              | 0,2 bar  |
| Normalni nazivni protok             | 1.700 l/min  |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inertni plinovi         |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)                          |
| Klasa čistoće zraka na izlazu       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Inertni plinovi         |
| Temperatura medija                  | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline                 | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                    | 1.680 g  |
| Vrsta pričvršćenja                  | Ugradnja vodova<br>s priborom  |
| Pneumatski priključak 1             | G3/8   |
| Pneumatski priključak 2             | G3/8   |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno  |
| Material housing                    | Cinkov tlačni lijev  |
| Material bowl                       | PC   |