

# Pripremna grupa FRCS-1-D-7-MAXI-A

Broj artikla: 194966



Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Kombinacija regulator tlaka s filtrom, nauljivač,  
Serija D sa zaključavanjem glave regulatora.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters  
of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi  
Support Portal.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zauljivač maglom
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Finoća filtra	40 µm
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	2 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	8.700 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.620 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC