



Pripremna grupa FRCS-1/2-D-5M-DI-MAXI-A

broj artikla: 194992

FESTO

Kombinacija filtra, tlačnog regulacionog ventila, nauljivača, serija D, sa zatvorivom glavom regulatora.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serijska	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Jedinica filtra	5 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Filtar-regulator s manometrom Proporcionalni standardni zamagljivač uljem
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Indikacija tlaka	S manometrom
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	1,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,4 bar
Normalni nazivni protok	3.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.950 g
Način pričvršćenja	Ugradnja vodova
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/2
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev
Materijal - informacija, ljuska	PC