

# Pripremna grupa LFRS-3/4-D-MAXI-KG-A

FESTO


Broj artikla: 195105

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

sa zapornom regulacionom glavom sa bravicom i manometrom, za nazivni tlak 12 bara, za nezauljeni zrak.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Finoća filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul odvojka Tlačna sklopka Uklopni ventil Filter-regulator s manometrom Sigurnosni uklopni ventil
Maks. količina kondenzata	80 cm <sup>3</sup>
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Pokaz tlaka	s manometrom
Pogonski tlak	3 ... 12 bar
Područje regulacije tlaka	2,5 ... 12 bar
Maks. tlačna histereza	0,25 bar
Normalni nazivni protok	4.900 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inertni plinovi
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inertni plinovi
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	5.300 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova s priborom po izboru:
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Material housing	Cinkov tlačni lijev
Material bowl	PC