



# Kombinacija pripremnih uređaja LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KE

broj artikla: 195184

FESTO

s regulacijskom glavom sa bravicom i manometrom, za nazivni tlak 12 bara, za nenauljeni zrak.



## Tehnički podaci

| Obilježje                        | Vrijednost   |
|----------------------------------|--|
| Veličina                         | Maxi   |
| Serija                           | D  |
| Osiguranje aktiviranja           | Okretni gumb s integriranom bravom                               |
| Položaj ugradnje                 | okomito +/- 5°   |
| Jedinica filtra                  | 40 µm  |
| Ispust kondenzata                | ručno okrećući   |
| Konstruktivna struktura          | Modul odvojka<br>Tlačna sklopka<br>Filter-regulator s manometrom |
| Maks. količina kondenzata        | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Zaštita od ljuštenja             | Metalna zaštitna košara  |
| Indikacija tlaka                 | S manometrom   |
| Područje regulacije tlaka        | 0,5 ... 12 bar   |
| Ulazni tlak 1                    | 1 ... 16 bar   |
| Normalni nazivni protok          | 5.000 l/min  |
| Pogonski medij                   | Komprimirani zrak  |
| Klasa korozione otpornosti KBK   | 2  |
| Temperatura medija               | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okoline              | -10 ... 60 °C  |
| Težina proizvoda                 | 2.840 g  |
| Način pričvršćenja               | po izboru:<br>Ugradnja vodova<br>S priborom                      |
| Pneumatski priključak 1          | G1/2   |
| Pneumatski priključak 2          | G1/2   |
| Materijal - informacija, kućište | Cinkov tlačni lijev  |
| Materijal - informacija, ljuska  | PC   |