



Kombinacija pripremnih uređaja LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KE-A

broj artikla: 195199

FESTO

s regulacijskom glavom sa bravicom i manometrom, za nazivni tlak 12 bara, za nenauljeni zrak.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Veličina	Maxi
Serija	D
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s integriranom bravom
Položaj ugradnje	okomito +/- 5°
Jedinica filtra	40 µm
Ispust kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	Modul odvojka Tlačna sklopka Filter-regulator s manometrom
Maks. količina kondenzata	43 cm ³
Zaštita od ljuštenja	Metalna zaštitna košara
Indikacija tlaka	S manometrom
Područje regulacije tlaka	0,5 ... 12 bar
Ulazni tlak 1	2 ... 12 bar
Normalni nazivni protok	6.000 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.840 g
Način pričvršćenja	po izboru: Ugradnja vodova S priborom
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Materijal - informacija, kućište	Cinkov tlačni lijev
Materijal - informacija, ljuska	PC