

# Kuka s okretnom glavom CRSGS-M8

Broj dijela: 195581

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost  |
|--|---|
| Izvedbena veličina                       | M8  |
| Na temelju norme                         | ISO 12240-4   |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC         | 3 -Jako opterećenje korozijom.  |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B2-L  |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 5 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Temperatura okoline                      | -40 °C...150 °C   |
| Težina proizvoda                         | 55 g  |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS   |
| Materijal vanjskog prstena               | visokolegirani čelik  |
| Materijal za kućište                     | visokolegirani čelik  |
| Materijal unutarnjeg prstena             | visokolegirani čelik  |
| Materijal matica                         | visokolegirani čelik  |