

Ulazni modul CPX-4DE

Broj artikla: 195752

FESTO

za modularni električni terminal CPX, 4 digitalna ulaza.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dimenzije Š x D x V	(uklj. blok ulančavanja i tehniku priključka) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Težina proizvoda	39 g
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	Ovisno o priključnom bloku
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju (u ugrađenom stanju)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA ojačan PC
LED pokazi	1 group diagnostics 4 channel status
Dijagnoza	Short circuit/overload per channel
Parametriranje	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
Područje pogonskog napona DC	18 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Vlastita potrošnja struje kod pogonskog napona	Tip. 15 mA
Broj ulaza	4
Karakteristike, ulazi	IEC1131-T2
Sklopna razina	Signal 0: ≤ 5 V Signal 1: ≥ 11 V
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vrijeme ulaznog odskoka	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20 ms parametrira se)
Maks. sumarna struja ulaza po modulu	0,7 A
Naponsko odvajanja kanal - kanal	ne
Naponsko odvajanje kanal - interna sabirnica	ne
Osiguranje (kratki spoji)	interni elektronski osigurač po modulu