

# Prigušno-povratni ventil GRXA-1/8-QS-6-D

Broj artikla: 195811

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, s QS utičnim priključkom.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	185 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	160 ... 240 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	370 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	330 ... 390 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Težina proizvoda	26 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Aluminijska legura za gnječenje
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev kromatirano