

Prigušno-povratni ventil GRXA-1/4-QS-6-D

Broj artikla: 195813

FESTO

za prigušivanje odlaznog zraka, s QS utičnim priključkom.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Funkcija ventila | Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna |
| Pneumatski priključak 1 | QS-6 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Element namještanja | Vijak s prorezom |
| Vrsta pričvršćenja | na uvrtnje |
| Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja | 400 l/min |
| Normalni nazivni protok u povratnom smjeru | 290 ... 420 l/min |
| Pogonski tlak | 0,2 ... 10 bar |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Pogonski medij | filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara | 600 l/min |
| Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara | 570 ... 680 l/min |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 11 Nm |
| Težina proizvoda | 47 g |
| Informacija o materijalu, navojni čep | Aluminijska legura za gnječenje |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje | POM |
| Informacija o materijalu, regulacioni vijak | Mjed |
| Informacija o materijalu, zakretni priključak | Cinkov tlačni lijev kromatirano |