


Spojni vod KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

Broj artikla: 196065

FESTO

za magnetne ventile CPE-M1BH, CPE10SC i višepolni razdjelnik MPV.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Dodatne funkcije | Smanjenje struje držanja |
| Indikacija sklopnog položaja | LED |
| CE znak (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU-EMV-smjernici |
| Mehanička zaštita | IP65 |
| Temperatura okoline | -10 ... 50 °C |
| Pritezni moment | 0,25 Nm |
| Težina proizvoda | 54 g |
| Električni priključak | Utičnica kutna / utikač ravni četverobridni oblik / M8x1 2-polno / 3-polno |
| Struktura kabla | 2x0,25 |
| Promjer kabla | 3,4 mm |
| Duljina kabla | 2,5 m |
| Priključak zaštitnog vodiča | ne postoji |
| Vrsta pričvršćenja | na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, kućište | PA |
| Informacija o materijalu, plašt kabla | TPE-U(PUR) |
| Informacija o materijalu, utični kontakti | Bronca |