

Spojno vratilo KSK-40-

Broj artikla: 196588

FESTO

za sinkroni paralelni pogon DGEL-...-...-ZR osovine.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Nazivna duljina	250 ... 2.000 mm
Položaj ugradnje	vodoravno
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno