

Odvačaj tekućine CQA-28

Broj dijela: 196984

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	20 mm
Položaj montaže	okomito
Veličina spremnika	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...7 bar
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-25 °C...75 °C
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Utični priključak CQ-28
Pneumatski priključak 2	Utični tuljak CQ-28
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing