


AS-i-modul ASI-EVA-4E-M12-5POL

Broj artikla: 197069

FESTO

AS-sučelje za 4 senzorska ulaza.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita od zamjene polova	za pogonski napon
Pogonski napon DC AS-sučelje	26,5 ... 31,6 V
Maksimalni broj ulaza	4
Preostala valovitost, AS-sučelje	20 mVss
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Dozvola	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	200 g
Karakteristike, ulazi	prema IEC 1131-2, tip 02
Sklopna logika, ulazi	PNP (plus sklapanje)
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom