

Blok podnožja MHP1-PR8-3-PI-PCB

Broj artikla: 197245

FESTO

za montažu tiskanih pločica poluspojničkih ventila MHP1-...-PI



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	8
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 ... 40 °C
Vrsta pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 3	M5
Material of connecting plate	Aluminijska legura za gnječenje