

Baza za električnu utičnicu MHAP-PI

Broj dijela: 197260

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	Kopča
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	4 g
Električni priključak	2-polni Utičnica
Područje pogonskog napona DC	60 V
Trenutna nosivost	3 A
Duljina kabela	0.5 m
Promjer kabela	1 mm
Struktura kabela	2 x 0,14 mm ²
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-20 °C...50 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Materijal utikačkih kontakata	Pokositrena legura bakra