


Tandem cilindar ADVUT-100x2- -A-P-A

Broj artikla: 197274


FESTO

za prepoznavanje pozicije. Kraj klipnjače s vanjskim navojem.
Kod ovog proizvoda može se prirubno pričvršćenje FUA-... montirati samo na strani završnog poklopca. Matica za navoj klipnjače prilaže se u isporuci.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Prikaz primjera



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|--|
| Hod | 1 ... 150 mm |
| Promjer klipa | 100 mm |
| Prigušivanje | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Profilna cijev |
| Prepoznavanje pozicije | za beskontaktni prekidač |
| Pogonski tlak | 0,9 ... 10 bar |
| Pogonski medij | osušeni zrak, nauljen ili nenauljen |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 4.418 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 9.130 N |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: s priborom s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak | G1/4 |
| Informacija o materijalu, poklopac | Aluminijska legura za gnječenje eloksirano |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR TPE-U(PU) |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano |
| Informacija o materijalu, klipnjača | visokolegirani čelik |