



Tandem cilindar ADVUT-63x2- -P-A-S6

Broj artikla: 197287

FESTO

za prepoznavanje pozicije, otporan na utjecaj zavarivanja
Kod ovog proizvoda može se prirubno pričvršćenje FUA-... montirati samo na strani završnog poklopca. Matica za navoj klipnjače prilaže se u isporuci.

Napušten tip. Isporuka do 2010.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 150 mm
Promjer klipa	63 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcioniranja	dvoradno
Kraj klipnjače	Unutarnji navoj
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cijev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	S6: Toplootporne brtve maks.150 °C
Pogonski tlak	0,9 ... 10 bar
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	0 ... 120 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	1.682 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	3.552 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: s priborom s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/8
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Informacija o materijalu, brtve	FPM
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje glatko eloksirano
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik