

Skupni blok MHA2-PR10-3-M5-PI-D25

broj artikla: 197469

FESTO

s utičnim podnožjima i električnim multipolom, za ventile s priključnom pločom MHA2-...-PI

Napušteni tip. Isporuka do 2007.



Tehnički podaci

Obilježje	Vrijednost
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Način pričvršćenja priključne ploče	s prolaznim provrtom sa šeširastim profilom
Način pričvršćenja ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3/11	M7
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Materijal - informacija, priključna ploča	Aluminijska legura za gnječenje