


Prigušivač zvuka U-E-1/4

Broj artikla: 197476
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Ne koristiti u novim konstrukcijama. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva Koreja.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak, vakuumska usisna sapnica	0 ... 8 bar
Protok prema atmosferi	3.200 l/min
Razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	11,4 g
Pneumatski priključak	PT1/4
Informacija o materijalu, uložak prigušivača	PE
Informacija o materijalu, navojni čep	PE