

Prigušno-povratni ventil GRLA-1/8-QS-3-RS-D

Broj artikla: 197579

FESTO

s narovašenim vijkom i kontramaticom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija odlaznog zraka-prigušivanja-povratna
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	G1/8
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	130 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	100 ... 130 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	180 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	200 ... 220 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Nazivni moment pritezanja	3 Nm
Težina proizvoda	23 g
Material of threaded plug	Aluminijska legura za gnječenje
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	visokolegirani čelik, nehrđajući
Material swivel fitting	Cinkov tlačni lijev kromatirano