



Prigušivač zvuka UO-1/8

Broj artikla: 197583

FESTO

za vakuumske usisne sapnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	5 g
Pneumatski priključak	G1/8
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Materijal - napomena	RoHS sukladno