

# DUO spiralna plastična savitljiva cijev PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

Broj artikla: 197625

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	6 m
Vanjski promjer	8 mm
Duljina bloka	1,608 m
Unutarnji promjer	5,7 mm
Promjer namatanja	60 mm
Broj zavoja	87
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Dozvola	TUV
Mjesto izdavanja certifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda	870 g
Pneumatski priključak	za utični priključak vanjski promjer 8 mm za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm s maticom za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 6 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)