

DUO spiralno plastično crijevo PUN-12X2-S-1-DUO-BS

Broj dijela: 197629

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	1 m
Vanjski Ø	12 mm
Dužina bloka	0.44 m
Unutra-Ø	8 mm
Promjer namota	95 mm
Broj zavoja	9
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...10 bar
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	390 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
boja	plava / crna
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijalno crijevo	TPE-U (PU)