

DUO spiralna plastična savitljiva cijev PUN-12X2-S-2-DUO-BS

Broj artikla: 197630

FESTO

visoko fleksibilno, jako otporno na hidrolizu.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|------------------------------------|--|
| Radna duljina | 2 m |
| Vanjski promjer | 12 mm |
| Duljina bloka | 0,704 m |
| Unutarnji promjer | 8 mm |
| Promjer namatanja | 95 mm |
| Broj zavoja | 20 |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 10 bar |
| Dozvola | TÜV |
| Mjesto izdavanja certifikata | B 013277 0506 00 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -35 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 830 g |
| Pneumatski priključak | za utični priključak vanjski promjer 12 mm |
| Boja | plavo/crno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 52 +/-3 |
| Material tubing | TPE-U(PU) |